

Hybride *lentille rigide*

Lentille de petit diamètre adaptée aux astigmatismes cornéens jusqu'à 3.50 D

→ Tricourbe

→ Aplatissement standard

→ Port journalier

→ ≤ 2 ans

Possibilités de fabrication

Gamme de puissances (standard -15.00 à +15.00 D)	Rayons disponibles	Diamètres disponibles
-25.00 à +25.00 D par 0.25 D	7.00 à 8.60 mm par 0.05 mm	8.60 / 8.80 / 9.00 mm
<i>Autres possibilités, nous contacter</i>		

Choix du rayon de première intention

$$R_0 = K_m$$

Idem quand kératocône frustre ou débutant

Entretien préconisé

Ever Clean pour la décontamination et le nettoyage complet des dépôts (sans massage ni nécessité de nettoyage intensif hebdomadaire)

- Possibilité d'ajouter une goutte de Lacrifresh Moisture pour améliorer le confort à la pose

Matériaux disponibles (Dk ISO/FATT; teinte de manipulation)

PMMA (Dk= 0 : Clair, Gris, Bleu-clair)

Optimum Classic (Dk= 26 : Bleu)

Boston Equalens (Dk= 47 : Bleu)

Boston XO (Dk= 100 : Violet)

Boston XO₂ (Dk= 141 : Vert)

Autres possibilités, nous contacter


Exclusivité 2M Contact-Europtic

Lentilles d'essai en matériau spécifique teinté rouge en Dk 50 :
Il n'est pas nécessaire de les retourner au laboratoire


Délai de livraison : 7 à 10 jours ouvrés



TABLEAU DECISIONNEL ASTIGMATISME



Gamme complète LRPG sphériques et toriques



* Existe en géométrie multifocale : **A3 MF** / Transair TCV Extra

